

Injecteurs



▶ Découvrez
notre vidéo
en ligne

■ Injecteur IR 17



▶ Découvrez
notre vidéo
en ligne

■ Injecteur IR 29

+ EN DÉTAILS



■ Registre des aiguilles IR 17
(commande individuelle)



■ Registre des aiguilles IR 29
(commande individuelle)



■ Barre d'aiguilles IR 59



■ Meilleure digestion des protéines grâce au softer



■ Pistolet d'injection pour les tâches
surdimensionnées



■ Préparation de saumure: filtrage de la saumure
par filtre rotatif

Références	Volume d'injection (%)	Largeur conveyeur (mm)	Débit d'injection (par min.)	Conveyeur d'amenée (mm)	Rendement (kg/h)	Puissance connectée	Rangées d'aiguilles	Hauteur de passage (mm)	Pression (bar)	Dimensions machine (mm)			Poids (kg)
										Longueur	Largeur	Hauteur	
PR 15	5 - 40	270	35	25	1000	400 V - 1,8 kW - 16 A	2	180	0,5 - 4,3	1270 - 2250	500	1586	150
IR 17	3 - 60	265	22 / 44	20	1000	400 V - 5,3 kW - 16 A				1026 - 1855	681	1850	250
IR 29	3 - 80	360	24 / 48	20 / 30 / 40	2000	400 V - 6,1 kW - 16 A	3	280	0,3 - 4,2	1228 - 2072	911	1890	440
IR 43				30 / 45 / 60	3000								
IR 59				20 / 30 / 40	4000								
IR 118		720		40 / 60 / 80	6000	400 V - 8,5 kW - 32 A	4			1320 - 2170	1321	1954	760